

Stripline



Kurzbeschreibung

Jede Nahfeldmikrosonde wird im Set mit einem Bias-Tee geliefert.

Der Bias-Tee dient zur Stromversorgung des in die Sonde integrierten Vorverstärkers. Weiterhin sind im Set alle notwendigen Messkabel enthalten.

Lieferumfang

- 1x ICR HH100-27, Nahfeldmikrosonde 1,5 MHz bis 6 GHz
- 1x ICR HH100-6, Nahfeldmikrosonde 2,5 MHz bis 6 GHz
- 1x ICR HH150-27, Nahfeldmikrosonde 1,5 MHz bis 6 GHz
- 1x ICR HH150-6, Nahfeldmikrosonde 2,5 MHz bis 6 GHz
- 1x ICR HH250-6, Nahfeldmikrosonde 2,5 MHz bis 6 GHz
- 1x ICR HH250-75, Nahfeldmikrosonde 0,5 MHz bis 2 GHz
- 1x ICR HH500-6, Nahfeldmikrosonde 2 MHz bis 6 GHz
- 1x ICR HH500-75, Nahfeldmikrosonde 200 kHz bis 1 GHz

Technische Parameter

Frequenzbereich	(0,5 ... 6) GHz
Auflösung	(60 ... 300) μm