

# OSE 450 set

Tastkopf 4-kanalig, 50 Mbps



## Kurzbeschreibung

Das OSE 450 set dient zur Übertragung von digitalen Signalen aus einem gestörten Prüfling zum Oszilloskop. Es enthält vier einzelne Sensoren zur Erfassung von vier digitalen Signalen im Prüfling. Die Verbindung erfolgt über vier Lichtwellenleiter und einen Empfänger zum Oszilloskop. Der Tastkopf wandelt im Prüfling gemessene Logiksignale in Lichtsignale um. Die Lichtsignale des Sensors werden über LWL an den optischen Empfänger übertragen, der sie in digitale elektrische Signale wandelt. Diese werden mit einem Oszilloskop dargestellt oder zur Steuerung weiterer Geräte verwendet. Geeignet ist das System für die Signalüberwachung aus einem Absorberraum, einer geschirmten HF-Kammer oder in einem EMV-Testlabor. Es können EMV-Optimierung von Hard- und Software durchgeführt werden.

## Lieferumfang

- 1x OE 450, Optischer Empfänger
- 4x S25, Optischer Sensor (50 Mbps)
- 4x LWL Ø 2.2 mm 6 m, Lichtwellenleiter einfach 6 m
- 1x NT FRI EU, Steckernetzteil
- 1x OSE 450 case, Systemkoffer
- 1x OSE 450 qg, Kurzanleitung
- 1x OSE 450 acc, Zubehör
- 1x Digital m, Benutzerhandbuch OSE

Technische Parameter

<b>Optischer Empfänger OE 450</b>	
Übertragungsbereich	DC ... 50 Mbps
Optischer Eingang: Lichtwellenleiter	4 x 2.2 mm Ø
LWL-Anschluss	Ø 2.2 mm
Versorgungsspannung	12 V / 100 mA
Anschluss - Ausgang	4 x BNC-Stecker, 5 V HCMOS
<b>Optischer Sensor S25</b>	
Übertragungsbereich	DC ... 50 Mbps
LWL-Anschluss	Ø 2.2 mm
Versorgungsspannung	3 V ... 5 V
Stromaufnahme	30 mA

Anwendung mit optischem Sensor S25 im Detail




# OSE 450 set

Tastkopf 4-kanalig, 50 Mbps



## Anwendung mit OSE 450 set und SGZ 21



## Lieferumfang OSE 450 set

